

アスベストやダイオキシンの吸込みには使用できません。背負い型のコードレスタイプ(キャディ)もあります。

# 87 掃除機・スーパードリッパ・ポリッシャー

(手押し・静電掃除機)


長いコード・細いコード(特にコードリール)の使用は故障のもと、一本物の太いコードを使ってください→54

## 掃除機

100-ST型 (業務用)  
※粉じん専用



300-VM型 (強力型)



ホース (5M物)

101-MA型 (万能型)  
※水もOK



チリ落とし (左右に引く)

102-AT型 (肩掛型)  
※水もOK



53-CC型 (家庭用)  
※セメントの粉末は禁止(目づまりでモーターが焼ける)



### 注意

コードレス型は100%放電(使い切る)する前に必ず充電してください。



E-110型 (背負い型) キャディコードレス  
(248×207×451H)  
2時間充電 15~16分使用



### 掃除機用付属品

- ① 床用吸口
- ② 水用吸口
- ③ プラパイプ
- ④ アルミパイプ
- ⑤ スキマ用吸口
- ⑥ タナ用吸口
- ⑦ ホース(2M物) 300VM型のみ5M物
- ⑧ 曲り管




MC-30G型 (コードレス型)  
5時間充電で通常:30分間 強力:10分間


※図のVサンダーを掃除機に改造してありますので強力です。



101-CV型 (クリンルーム用)  
1. 排気がきれいなので微粉じん専用  
2. ウルパフィルターを使用している



G-405R型 (クリンルーム用)  
※へパフィルターを使用している




Z0-TB型 (背負い型) テールバック



20-XG型 (コードレス型)

※販売のみです  
フィルターについて  
①へパフィルター  
0.3ミクロンの粒子を99.97%以上捕集  
②ウルパフィルター  
0.15ミクロンの粒子を99.97%以上捕集




CL-140型 (コードレス型)




スチーム洗浄機 →18


※カプセルとフィルターの掃除はこまめにしてください。



2.5時間充電で通常:40分間 強力:7分間 肩掛けベルト内蔵



25時間充電で通常:40分間 強力:7分間



※カプセルとフィルターの掃除はこまめにしてください。



30分充電で20分使用可能



981

- 掃除機の返却時にはタンク内のゴミや水等を処分してください。当方で処分する場合は有料になります。
- 100-ST型・300-VM型・53-CC型・101-CV型・G-405R型・20-XG型・Z0-TB型・E-110型では水は吸えません。
- 101-MA型・102-AT型は水が入ったまま横倒しにしないでください。モーター焼けの原因になります。
- 水を吸込んでフィルターが濡れたまま乾いた粉じんを吸うとフィルターが目づまりして、モーターが焼けます。
- 101-CV型のウルパフィルター・G-405R型のへパフィルターは必ず交換しますので買ってください。
- 真空掃除機:電動の送風機により負圧(吸込み)にした容器の中にゴミを吸引し、フィルターで空気と分離する掃除機です。


※下表の掃除機の中で真空掃除機は用途欄に●印があります。なおバキュームクリーナーとも呼ばれます。

商品名	用途	型式	電圧 (V)	出力 (W)	タンク容量 (L)	コード長さ (M)	自重 (KG)	メーカー	電源コードの太さ(スケア)					商品コード	
									10M	20M	30M	40M	50M		
掃除機	業務用 ●粉じん専用	100-ST	100	1,000	13.0	10	12.8	日立	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08701	㊦
	強力型 ●粉じん専用	300-VM	100	1,150	4.0	10	18.5	加賀一	2.0	5.5	5.5	8.0	14.0	08711	㊦
	万能型 ●水も可能	101-MA	100	1,010	18.0	8	15.0	スイデン	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08713	
	肩掛型 ●水も可能	102-AT	100	1,050	4.0	8	6.7	スイデン	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08721	
	家庭用 粉じん専用	53-CC	100	1,000	2.0	5	4.7	日立	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08731	㊦
本体のみ	クリンルーム用 ●ウルパフィルターは継続	101-CV	100	1,000	4.0	8	11.0	スイデン	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08741	㊦㊧
本体のみ	クリンルーム用 ●へパフィルターは継続	G-405R	100	1,050	5.4	8	12.9	パナソニック	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08746	㊦㊧
充電台付	コードレス型 粉じん専用	20-XG	24	-	0.7	-	3.2	日立	-	-	-	-	-	08751	
充電器付	コードレス型 カプセル式	CL-140	14.4	-	0.6	-	1.3	マキタ	今テレビで話題!ゴミはゴミ箱に直接ポイ					08766	
充電台付	コードレス型 カプセル式	MC-30G	14.4	-	0.6	-	3.6	パナソニック	プチサイクロン・ゴミが見えて直接ポイ					08768	
テールバック	背負い型 ●粉じん専用	Z0-TB	100	1,800	5.7	15	4.3	蔵王	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	08726	㊦
キャディ充電器付	背負い型 ●粉じん専用	E-110	24	-	2.0	-	5.3	山崎	-	-	-	-	-	08756	㊦

別売品 ゴミパック:強力型用・家庭用・クリンルーム用・背負い型用 フィルター(必ず):ウルパフィルター(中古品あり)・へパフィルター ㊦:ゴミパックの必要な機種  
別売レンタル スペア電池:BL-1430型(CL-140型用) SB-110型(E-110型用) 逆接地アダプター:ME-2942I型→54-2



商品名	型式	清掃巾 (ミリ)	サイドブラシ 直径(ミリ)	能力 (M <sup>2</sup> /時)	タンク (L)	自重 (KG)	メーカー	商品コード
スーパードリッパ	HA-480	480	なし	1,680	40	20.3	静岡	08761
	HA-650	650	片側・300	2,275	40	22.2	静岡	08762
	KC-550	550	片側・190	1,600	16	8.0	カイザー	08764



名称	用途	ブラシ・パット径(ミリ)		
		300	200	350(タフ)
プレート(3本爪)	本体とブラシ/パット台を接続	PL-3	PL-2	PL-3.5
ブラシ	表面の硬い床の洗浄・つや出し	SI-3	SI-2	-
ナイロンワイヤー	Pタイル床の洗浄・つや出し	NI-3	NI-2	NI-3.5
ワイヤー	鉄やコンクリートの汚れや石洗い	WI-3	-	WI-3.5
パット台	プレートとパットを接続(針付き)	PD-3.3	PD-2.3	PD-3.5
砥石台	プレートと砥石を接続(ビス止め)	-	-	TD-3.5
別売品	緑 一般中間洗浄(#240)	GN-3	GN-2	GN-3.5
	茶 ドライスリップ(#120)	BN-3	BN-2	-
	赤 ワックスの保守	RD-3	RD-2	-
	青 ワックスの洗浄	BE-3	BE-2	-
	黒 ワックスの完全剥離	BK-3	BK-2	-

商品名	用途	ブラシ・砥石径 (ミリ(インチ))	型式	電圧 (V)	出力 (W)	自重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品コード
							10M	20M	30M	40M	50M	
ポリッシャー	床(フロア)用	300 (12)	P-300F	100	1,050	24.3	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08771
	階段用	200 (8)	P-200K	100	180	14.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	08772
タフポリッシャー	床(研磨)用	350 (14)	T-350F	100	1,200	31.2	2.0	5.5	8.0	8.0	14.0	08774

別売レンタル タフポリッシャー用昇圧トランス:M-EK30型→57 (メーカー:大塚・岡三)